


E2M206



Verbindingskabel voor camera's met videouitgang

CONNECTION CABLE M16 21 M



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Vergulde contacten

Uitvoering

camera met videouitgang O2M20x

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 60 DC

Beschermklasse

II

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-45...85

Beschermklasse

IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

1093

Materialen

behuizing: PVC; Afdichting: EPDM

Materiaal overwerpmoer

PVC

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M16, recht; codering: A; Vergrendeling: PVC; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm




Verbindingskabel voor camera's met videouitgang

CONNECTION CABLE M16 21 M

Elektrische aansluiting

Kabel: 21 m, PVC, zwart, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M16, recht; codering: A; Vergrendeling: PVC; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm

