


E2M231



Monitor met een analoge videoingang

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT



Toepassingsgebied		
Applicatie	Monitor voor max. 1 camera van het type O2M2xx / O3M2xx	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	12...32 DC; (± 10%)
Overspanningsbeveiliging		ja
Voedingsspanning voor camera	[mA]	2000; (± 10%)
Ingangen		
Video-ingang	1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...85
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...125
Luchtvochtigheid bij opslag	[%]	< 75; (relatieve vochtigheid)
Houdbaarheid	[MON]	24
Beschermklasse		IP 67
Toelatingen / testen		
Schokbestendigheid		15,3 G(rms) Frequentiebereik 24...2000 Hz
		PSD 0,04...0,10 g²/Hz

**Monitor met een analoge videoingang**

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT


Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	1202,5
Materialen	behuizing: ABS zwart; houder: aluminium zwart
Aanwijzen / bedienelementen	
Display type	Kleurendisplay
Display grootte	7"
Opmerkingen	
Opmerkingen	Spannungsbereich auf dem Typenschild beachten
	Ältere Versionen des Gerätes verwenden einen
	Spannungsbereich von 18...30 VDC (Revisionsnr. AA)
Verpakkingseenheid	1 stuk
Elektrische aansluiting - bus	
Kabel: 2 m	
Connector: 1 x M16; codering: A	
	



Monitor met een analoge videoingang

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT

Aansluiting



RD:	L+
WH:	L-
BU:	Camera 1 activeren
BN:	Camera 2 activeren
WH/YE:	Camera 3 activeren
GY:	Camera 4 activeren Tachometer
YE:	handrem

1	coax kabelkern video signal
2	coax scherm video GND
3	U+
4	0 V