


E2M251



Ansluitkabel voor multi-view box E2M250

CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Halogeen vrij; Toepasbaar in kabelrupsen
Uitvoering	Voor aansluiting van de MultiViewBox E2M250

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 60 DC
------------------	-----	---------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-45...85
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	322,8
Materialen		behuizing: zinkdrukriet; Afdichting: PBT
Materiaal overwerpmoer		zinkdrukriet
Toepasbaar in kabelrupsen		ja
Toepasbaar in kabelrupsen	buigradius voor niet bewegende installatie	≥ 100 mm

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 3,85 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 6 mm; 7 x 0,34 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M16, recht; codering: A; Vergrendeling: zinkdrukriet



1	12 / 24 V DC rood
2	GND wit
3	IN 1 blauw
4	IN 2 bruin
5	IN 3 wit / geel
6	IN 4 grijs
7	niet in gebruik
8	niet in gebruik