

## Gebruikerssoftware voor codelezer 1D/2D

USER INTERFACE SOFTWARE O2I



## Toepassingsgebied

Uitvoering

Voor 1D/2D-codelezers

## Software / programming

Datadrager

CD-ROM

## Systeemeisen

CPU-type (of beter)

Pentium III

Min. CPU-cyclus

500 MHz

Min. RAM

128 MB

Min. geheugen harde schijf

35 MB

Min. grafische resolutie

1024 x 768

Netwerkkkaart

Ethernet 10 / 100 Mbit

Netwerkprotocol

Ethernet TCP/IP

# E2I200



## Gebruikerssoftware voor codelezer 1D/2D

USER INTERFACE SOFTWARE O2I

### Mechanische eigenschappen

|         |     |      |
|---------|-----|------|
| Gewicht | [g] | 53,2 |
|---------|-----|------|

### Opmerkingen

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Verpakkingseenheid | 1 stuk |
|--------------------|--------|