




Inlasadapter voor processensoren

WELDING ADAPT D6 HYGIENIC



- 1 klenschroef
- 2 klemring
- 3 Inlassok

EC 1935/2004 

Toepassingsgebied	
Uitvoering	voor temperatuursensoren Ø 6 mm
Montage	Klemaansluiting
Drukbestendigheid [bar]	10
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-10...150
Toelatingen / testen	
Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	56,1
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L); klemring: PEEK
Aandraaimoment [Nm]	< 10
Aansluiting sensorzijde	Ø 6 mm
Procesaansluiting	Inlasadapter Ø 25 mm
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk