


Afdichting

SEAL RING EPDM G1/2



Toepassingsgebied

Uitvoering

voor apparaten met procesaansluitingen G ½

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...130

Toelatingen / testen

Norm

DIN EN ISO 1179-2

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

4,05

Binnendiameter

[mm]

18,5

Buitendiameter

[mm]

23,9

Materialen

EPDM

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

10 stuk