


Inschroefadapter voor processensoren

ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel L8



1 dubbele afdichtring

Toepassingsgebied

Applicatie	Olie- hydraulische applicaties; Maakt verdraaien van de sensor mogelijk
Montage	voor pijp montage; (pijpadapter M14 x 1,5 noodzakelijk)
Drukbestendigheid [bar]	315

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	60
Materialen	1.0718 (staal / 12L13); 1.4305 (roestvast staal / 303); 1.0216 (staal); FKM; Gecoat Zn-Ni
Aansluiting sensorzijde	G 1/4 buitendraad
Procesaansluiting	schroefdraad M14 x 1,5 binnendraad Afdichtconus:L8
Afdichting	dubbele afdichtring

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------