


Inschroefadapter voor processensoren

ADAPT G1/2-G3/4 KONUS/O-RG



- 1 moer met afdichtring DIN 3869-27 (FKM)
 2 O-ring 18,5 x 1 (FKM)
 3 dichtvlak

EC 1935/2004 
Toepassingsgebied

Drukbestendigheid [bar] 25

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	126
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde	G 1/2 afdichtconus
Procesaansluiting	schroefdraad G 3/4
Oppervlaktekwaliteit Ra/ Rz materiaal in contact met medium	0,4 / 4

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk