


## Inschroefadapter voor processensoren

ADAPT PX G1/4A-M20X1,5A



### Toepassingsgebied

Drukbestendigheid [bar] 200

### Toelatingen / testen

|                                 |                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
| Veiligheidsinstructie           | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.                 |

### Mechanische eigenschappen

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Gewicht [g]             | 78,7                                |
| Afmetingen [mm]         | M20                                 |
| Schroefdraadtype        | M20                                 |
| Materialen              | 1.4305 (roestvast staal / 303); FKM |
| Aansluiting sensorzijde | G 1/4                               |
| Procesaansluiting       | schroefdraad M20 x 1,5              |

### Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk