




## Flensadapter voor processensoren

FLANGE ADAPTER G1/4



### Toepassingsgebied

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Uitvoering              | voor druksensoren PP7 / PK |
| Drukbestendigheid [bar] | 600                        |

### Toelatingen / testen

|                                 |                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
| Veiligheidsinstructie           | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.                 |

### Mechanische eigenschappen

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Gewicht [g]             | 243,2                                       |
| Materialen              | 1.4305 (roestvast staal / 303); O-ring: NBR |
| Aansluiting sensorzijde | G 1/4 buitendraad                           |
| Procesaansluiting       | flens                                       |

### Opmerkingen

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Verpakkingseenheid | 1 stuk |
|--------------------|--------|