


Stekkerdeel

POWER SUPPLY 24V IP40/IP67

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E80120

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



- 1 Netvoeding
2 M12-stekker



Elektrische eigenschappen

Nominale frequentie AC	[Hz]	50...60
Bereik ingangsspanning AC	[V]	100...240
Uitgangsspanning DC	[V]	24
Ingangsstroom (nominale spanning 230 V AC / 50 Hz)	[A]	0,2

Uitgangen

Totale gemeenschappelijke uitgangsstroom	[A]	0,33
--	-----	------

Omgevingsvariabelen

Beschermklasse	IP 40; (M12-stekker: IP 67)
----------------	-----------------------------

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	135
Materialen		PPE

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m; 2 x 0,5 mm²

Connector: 1 x M12