


Inschroefadapter voor processensoren

ADAPT G1 / G1/2 A DIN EN 837-3



ACS Reg31

Toepassingsgebied		
Drukbestendigheid	[bar]	100
Toelatingen / testen		
Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.	
Veiligheidsinstructie		
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	192
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L)	
Aansluiting sensorzijde	G 1 Aseptoflex Vario	
Procesaansluiting	schroefdraad G 1/2	
Toebehoren		
Leveringsomvang	O-ringen: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA-conform	
Toebehoren (optioneel)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA-conform, E30123	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	