


Inschroefadapter voor processensoren

ADAPT PX G1/4A-G1/4A V4A



1 Afdichting FKM / DIN 3869

Toepassingsgebied

Drukbestendigheid [bar] 800

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant

Veiligheidsinstructie De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g] 44,2

Materialen Adapter: 1.4404 (roestvast staal / 316L); afdichtring: FKM

Aansluiting sensorzijde G 1/4 buitendraad

Procesaansluiting schroefdraad G 1/4 buitendraad DIN EN ISO 1179-2

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk