


Procesadapter Tri-Clamp

ADAPT G1/2 - 3A/DN38



- 1 Adapter
- 2 afdichtring
- 3 met lekkagekanaal
- 4 Metaal op metaal afdichting



EC 1935/2004 FDA

Toepassingsgebied

Drukbestendigheid	[bar]	25
-------------------	-------	----

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	142,5
Materialen		1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde		G 1/2 afdichtconus
Procesaansluiting		Clamp DN38 (1,5")
Oppervlaktekwaliteit Ra/ Rz materiaal in contact met medium		< 0,8 / 8
Afdichting		metaal op PEEK
Hygiëne klasse (volgens DIN 11866)		H3

E33405



Procesadapter Tri-Clamp

ADAPT G1/2 - 3A/DN38

Toebehoren

Leveringsomvang

O-ring: 1, EPDM

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk