


Procesadapter schroefverbinding volgens DIN 11864

ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



1 Moer voor O-ring DIN 11864-R-40x5

EHEDG Tested 

Toepassingsgebied	
Uitvoering	voor leidingen DN 40 (DIN 11866, Reihe A)
Drukbestendigheid [bar]	40
Toelatingen / testen	
Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.
Norm	DIN 11864-BS-A-41x1,5-1.4435-H3
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	399
Materialen	1.4435 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde	G 1/2 afdichtconus
Procesaansluiting	procesaansluiting DN40 DIN 11864-1-A-BS
Oppervlaktekwaliteit Ra/ Rz materiaal in contact met medium	0,4 / 4

E33408



Procesadapter schroefverbinding volgens DIN 11864

ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2

Hygiëne klasse (volgens DIN 11866)	H3
Toebehoren	
Leveringsomvang	O-ring:, FKM
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk