


Inbouwadapter voor processensoren

ADAPT IFM-TANK SPUD AV



- 1 Aseptoflex Vario
2 met lekkagekanaal
3 dichtvlak



EC 1935/2004 FDA

Toepassingsgebied

Uitvoering

toebehoren voor, PY200x, PM17xx, PI27xx,
PG27xx, : Rosemount 1199 (SSW) Tank Spud Seal

Drukbestendigheid [bar]

34

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor
drukapparatuurEen mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-
specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant

Veiligheidsinstructie

De resistentie tussen medium en materiaal van
het product moeten vooraf gecheckt worden.



Inbouwadapter voor processensoren

ADAPT IFM-TANK SPUD AV

Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	1602
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4435 (roestvast staal / 316L) ; oppervlaktekwaliteit : Ra<0,4 / Rz 4; O-ringen: EPDM
Aansluiting sensorzijde	G 1 Aseptoflex Vario
Procesaansluiting	Tank Spud Rosemount 1199 (SSW) Tank Spud Seal
Afdichting	afdichtring
Hygiëne klasse (volgens DIN 11866)	H4
Toebehoren	
Leveringsomvang	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA-conform, E30054
Toebehoren (optioneel)	O-ring: 24 x 2, FKM, FDA-conform, E30123
	afdichtring:, PEEK, FDA-conform, E30124
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk