


Procesadapter Tri-Clamp

ADAPT G1-CLAMP ISO2852/1-1.5



1: met lekkagekanaal



EC 1935/2004 FDA

Toepassingsgebied

Uitvoering	met lekkageopening
Drukbestendigheid [bar]	100

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	156,5
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4435 (roestvast staal / 316L) ; oppervlaktekwaliteit : Ra<0,4 / Rz 4
Aansluiting sensorzijde	G 1 afdichtconus
Procesaansluiting	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Afdichting	afdichtring
Hygiëne klasse (volgens DIN 11866)	H4

Toebehoren

Leveringsomvang	O-ring: 26 x 3, EPDM, FDA-conform, E30438 O-ring: 26 x 3, FKM, FDA-conform, E30437
-----------------	---

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------