


Procesadapter melkkoppeling montage

ADAPT G1-DIN11851/DN40 (1.5)



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Toepassingsgebied

Drukbestendigheid	[bar]	40
-------------------	-------	----

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	283,5
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4404 (roestvast staal / 316L) ; oppervlaktekwaliteit : Ra<0,4 / Rz 4	
Aansluiting sensorzijde	G 1 afdichtconus	
Procesaansluiting	Melkkoppeling DN40 (1,5") DIN 11851	

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------