


Procesadapter melkkoppeling montage

ADAPT IFM-DIN11851 DN40/1.5"



1 Metaal op metaal afdichting

EC 1935/2004 FCM 

Toepassingsgebied

Drukbestendigheid	[bar]	40
-------------------	-------	----

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	199
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4435 (roestvast staal / 316L) ; oppervlaktekwaliteit : Ra<0,4 / Rz 4	
Aansluiting sensorzijde	G 1 binnendraad Aseptoflex Vario	
Procesaansluiting	Melkkoppeling DN40 (1,5") DIN 11851	
Afdichting	metaal op metaal	
Hygiëne klasse (volgens DIN 11866)	H4	

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------