

Procesadapter melkkoppeling montage


ADA IFM-DIN11851/DN40 (1.5)

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E33712

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

Het alternatieve artikel vereist een nieuwe sensor voorzien met een Aseptoflex Vario-buitendraad



- 1 Aseptoflex adapterdraad
2 Aseptoflex afdichting

EC 1935/2004 FCM 

Toepassingsgebied

Drukbestendigheid [bar] 40

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant

Veiligheidsinstructie De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g] 215

Materialen 1.4404 (roestvast staal / 316L)

Aansluiting sensorzijde Aseptoflex

Procesaansluiting Melkkoppeling DN40 (1,5") DIN 11851

Oppervlaktekwaliteit Ra/
Rz materiaal in contact met
medium 0,4 / 4

Hygiëne klasse (volgens DIN
11866) H4

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk