

Procesadapter melkkoppeling montage


ADAPT IFM-DIN11851/DN50 (2)

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E33713

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

Het alternatieve artikel vereist een nieuwe sensor voorzien met een Aseptoflex Vario-buitendraad



- 1 Aseptoflex adapterdraad
2 Aseptoflex afdichting

EC 1935/2004 FCM 

Toepassingsgebied

Drukbestendigheid	[bar]	25
-------------------	-------	----

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
---------------------------------	--

Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.
-----------------------	--

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	349,5
Materialen		1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde		Aseptoflex
Procesaansluiting		Melkkoppeling DN50 (2") DIN 11851
Oppervlaktekwaliteit Ra/ Rz materiaal in contact met medium		0,4 / 4
Hygiëne klasse (volgens DIN 11866)		H4

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------