


Inbouwadapter voor processensoren

ADAPT IFM-APV

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



1 Aseptoflex adapterdraad

Toepassingsgebied

Drukbestendigheid	[bar]	10
-------------------	-------	----

Mechanische eigenschappen

Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde	Aseptoflex
Procesaansluiting	flens
Oppervlaktekwaliteit Ra/ Rz materiaal in contact met medium	0,4 / 4
Hygiëne klasse (volgens DIN 11866)	H4

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------