

Procesadapter voor SMS-leidingmontage


ADAPT IFM-SMS DN50 (2)

uitloop artikel

Alternatief artikel: E33732

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

Het alternatieve artikel vereist een nieuwe sensor voorzien met een Aseptoflex Vario-buitendraad



- 1 Aseptoflex adapterdraad
2 Aseptoflex afdichting

EC 1935/2004 

Toepassingsgebied

Drukbestendigheid [bar] 25

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor
drukapparatuur

Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-
specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant

Veiligheidsinstructie

De resistentie tussen medium en materiaal van
het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g] 273,8

Materialen 1.4404 (roestvast staal / 316L)

Aansluiting sensorzijde Aseptoflex

Procesaansluiting SMS procesaansluiting DN50 (2")

Oppervlaktekwaliteit Ra/
Rz materiaal in contact met
medium 0,4 / 4

Hygiëne klasse (volgens DIN
11866) H4

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk