


## Inbouwadapter voor processensoren

ADAPT IFM-SUEDMO DN25

uitloop artikel



- 1 Aseptoflex adapterdraad  
2 Aseptoflex afdichting

EC 1935/2004 

## Toepassingsgebied

|                   |       |    |
|-------------------|-------|----|
| Drukbestendigheid | [bar] | 16 |
|-------------------|-------|----|

## Toelatingen / testen

|                                 |                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
| Veiligheidsinstructie           | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.                 |

## Mechanische eigenschappen

|                                                                   |     |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|
| Gewicht                                                           | [g] | 144,8                           |
| Materialen                                                        |     | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
| Aansluiting sensorzijde                                           |     | Aseptoflex                      |
| Procesaansluiting                                                 |     | Clamp DN25                      |
| Oppervlaktekwaliteit Ra/<br>Rz materiaal in contact met<br>medium |     | 0,4 / 4                         |

## Opmerkingen

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Verpakkingseenheid | 1 stuk |
|--------------------|--------|