

Procesadapter schroefverbinding volgens DIN 11864


ADAPT IFM-DIN11864-1A / DN40

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E33302

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

Het alternatieve artikel vereist een nieuwe sensor voorzien met een Aseptoflex Vario-buitendraad



1 Aseptoflex adapterdraad

EC 1935/2004 

Toepassingsgebied

Drukbestendigheid	[bar]	25
-------------------	-------	----

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	224,5
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L); O-ring: EPDM	
Aansluiting sensorzijde	Aseptoflex	
Procesaansluiting	procesaansluiting DN40 DIN 11864-1-A-BS	
Oppervlaktekwaliteit Ra/Rz materiaal in contact met medium	0,4 / 4	
Hygiëne klasse (volgens DIN 11866)	H4	

E33102



Procesadapter schroefverbinding volgens DIN 11864

ADAPT IFM-DIN11864-1A / DN40

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------