


Inbouwadapter voor processensoren

ADAPT IFM-CHERRY-BURELL 2

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



- 1 Aseptoflex adapterdraad
2 Aseptoflex afdichting

Toepassingsgebied

Drukbestendigheid [bar] 25

Mechanische eigenschappen

Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde	Aseptoflex
Procesaansluiting	flens 2"
Oppervlaktekwaliteit Ra/ Rz materiaal in contact met medium	0,4 / 4
Hygiëne klasse (volgens DIN 11866)	H4

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk