


Procesadapter Clamp DIN 11864

ADA IFM-DIN11864-BKS-3A/DN42,4

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



- 1 Aseptoflex adapterdraad
2 Aseptoflex afdichting

EC 1935/2004 

Toepassingsgebied

Montage	voor ISO-leidingen (rij B)
Drukbestendigheid [bar]	25

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	259
Wijze van montage	voor ISO-leidingen (rij B)
Materialen	1.4435 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde	Aseptoflex
Procesaansluiting	Clamp DN42,2 DIN 11864-3-A-BKS
Oppervlaktekwaliteit Ra/ Rz materiaal in contact met medium	0,4 / 4
Hygiëne klasse (volgens DIN 11866)	H4

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------