




Procesadapter Tri-Clamp

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2"



CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Toepassingsgebied

Drukbestendigheid [bar] 16

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	227,5
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4435 (roestvast staal / 316L) ; oppervlaktekwaliteit : Ra<0,4 / Rz 4
Aansluiting sensorzijde	G 1 binnendraad Aseptoflex Vario
Procesaansluiting	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Afdichting	afdichtring
Hygiëne klasse (volgens DIN 11866)	H4

Toebehoren

Leveringsomvang	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA-conform, E30054
Toebehoren (optioneel)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA-conform, E30123
	afdichtring: 1, PEEK, FDA-conform, E30124

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------