


Procesadapter Tri-Clamp

ADA IFM-CLAMP ISO2852 1.5" 3A



- 1 Aseptoflex Vario
2 dichtvlak
3 met lekkagekanaal



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified



Toepassingsgebied	
Uitvoering	met lekkageopening
Drukbestendigheid [bar]	16
Toelatingen / testen	
Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	100
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4435 (roestvast staal / 316L) ; oppervlaktekwaliteit : Ra<0,4 / Rz 4
Aansluiting sensorzijde	G 1 binnendraad Aseptoflex Vario
Procesaansluiting	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Afdichting	afdichtring
Hygiëne klasse (volgens DIN 11866)	H4
Toebehoren	
Leveringsomvang	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA-conform, E30054
Toebehoren (optioneel)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA-conform, E30123 afdichtring: 1, PEEK, FDA-conform, E30124
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk