


Procesadapter melkkoppeling montage

ADAPT IFM-DIN11851 DN50/2"



- 1 Aseptoflex Vario
2 dichtvlak

EC 1935/2004 

Toepassingsgebied		
Drukbestendigheid	[bar]	25
Toelatingen / testen		
Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant	
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	346
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4435 (roestvast staal / 316L) ; oppervlaktekwaliteit : Ra<0,4 / Rz 4	
Aansluiting sensorzijde	G 1 binnendraad Aseptoflex Vario	
Procesaansluiting	Melkkoppeling DN50 (2") DIN 11851	
Afdichting	afdichtring	
Hygiëne klasse (volgens DIN 11866)	H4	
Toebehoren		
Leveringsomvang	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA-conform, E30054	
Toebehoren (optioneel)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA-conform, E30123	
	afdichtring: 1, PEEK, FDA-conform, E30124	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	