


Procesadapter Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)3A



- 1 Aseptoflex Vario
- 2 met lekkagekanaal
- 3 dichtvlak



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Toepassingsgebied	
Uitvoering	met lekkageopening
Drukbestendigheid [bar]	25
Toelatingen / testen	
Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	462
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4435 (roestvast staal / 316L) ; oppervlaktekwaliteit : Ra<0,4 / Rz 4
Aansluiting sensorzijde	G 1 binnendraad Aseptoflex Vario
Procesaansluiting	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Afdichting	afdichtring
Hygiëne klasse (volgens DIN 11866)	H4
Toebehoren	
Leveringsomvang	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA-conform, E30054

E33229



Procesadapter Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)3A

Toebehoren (optioneel)

O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA-conform, E30123

afdichtring: 1, PEEK, FDA-conform, E30124

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk