


Procesadapter schroefverbinding volgens DIN 11864

ADA DIN11864-1A DN33,7 REIHE B



1 met lekkagekanaal



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Toepassingsgebied

Uitvoering	voor ISO-leidingen (rij B)
Drukbestendigheid [bar]	40

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	142
Wijze van montage	voor ISO-leidingen (rij B)
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4435 (roestvast staal / 316L) ; oppervlaktekwaliteit : Ra<0,4 / Rz 4
Aansluiting sensorzijde	G 1 binnendraad Aseptoflex Vario
Procesaansluiting	procesaansluiting DN33,7 DIN 11864-1-A-BS
Afdichting	afdichtring
Hygiëne klasse (volgens DIN 11866)	H4

Toebehoren

Leveringsomvang	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA-conform, E30054
Toebehoren (optioneel)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA-conform, E30123
	afdichtring: 1, PEEK, FDA-conform, E30124

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------