


Procesadapter Clamp DIN 11864

ADAPT DIN11864-3-A-BKS-A/DN50



1 met lekkagekanaal



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Toepassingsgebied

Uitvoering	met lekkageopening
Drukbestendigheid [bar]	25

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	380,5
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4435 (roestvast staal / 316L) ; oppervlaktekwaliteit : Ra<0,4 / Rz 4
Aansluiting sensorzijde	G 1 binnendraad Aseptoflex Vario
Procesaansluiting	Clamp DN50 DIN 11864-3-A-BKS
Afdichting	afdichtring

Toebehoren

Leveringsomvang	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA-conform, E30054
Toebehoren (optioneel)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA-conform, E30123
	afdichtring: 1, PEEK, FDA-conform, E30124

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------