


Universele procesadapter

ADAPT UNI RD52



- 1 O-ring 30x2 FKM
- 2 met lekkagekanaal
- 3 dichtvlak voor O-ring 24x2
- 4 O-ring 36x3 EPDM
- 5 Aseptoflex Vario



EC 1935/2004 FDA

Toepassingsgebied

Uitvoering

toebehoren voor, PM17xx: (Endress+Hauser universal process adapter RD52), PY200x: (Endress+Hauser universal process adapter Uni 6" D85)

Drukbestendigheid [bar]

16

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor
drukapparatuurEen mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-
specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant



Universele procesadapter

ADAPT UNI RD52

Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	390,1
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4435 (roestvast staal / 316L) ; oppervlaktekwaliteit : Ra<0,4 / Rz 4
Aansluiting sensorzijde	G 1 Aseptoflex Vario
Procesaansluiting	universele procesadapter Rd 52 Endress+Hauser Universal-Prozessadapter RD52; Universal-Prozessadapter Uni 6" D85
Afdichting	afdichtring
Hygiëne klasse (volgens DIN 11866)	H4
Toebehoren	
Leveringsomvang	O-ring: 24 x 2, EPDM, FDA-conform, E30054
	O-ring: 30 x 2, FKM
	O-ring: 36 x 3, EPDM, FDA-conform
Toebehoren (optioneel)	O-ring: 24 x 2, FKM, FDA-conform, E30123
	afdichtring, PEEK, FDA-conform, E30124
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk