


Klemverbinding voor processensoren

CLAMP ADAPTER

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



1 Aseptoflex adapterdraad



Toepassingsgebied

Uitvoering	voor temperatuursensoren Ø 10 mm
Applicatie	hygiënische omgeving
Montage	Klemaansluiting
Aanbevolen media	pasteuze media en vaste stoffen
Drukbestendigheid [bar]	50
Zonder dode ruimte	ja

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	0,181
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L); FKM
Aansluiting sensorzijde	Ø 10 mm
Procesaansluiting	schroefdraad
Oppervlaktekwaliteit Ra/ Rz materiaal in contact met medium	< 0,6 / -

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------