


## Inlasbare dompelbuis voor temperatuursensoren

THERMOWELL, D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=150



EC 1935/2004 EHEDG Certified



## Toepassingsgebied

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Uitvoering              | voor temperatuursensoren EL = 150 mm |
| Drukbestendigheid [bar] | 300                                  |

## Mechanische eigenschappen

|                                                                   |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Gewicht [g]                                                       | 184,7                           |
| Materialen                                                        | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
| Aansluiting sensorzijde                                           | G 1/2 afdichtconus Ø 6 mm       |
| Procesaansluiting                                                 | Inlasadapter Ø 34 mm            |
| Oppervlaktekwaliteit Ra/<br>Rz materiaal in contact met<br>medium | ≤ 0,6 / -                       |
| Inbouwlengte EL [mm]                                              | 149                             |
| Boorlengte BL [mm]                                                | 187                             |

## Opmerkingen

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Verpakkingseenheid | 1 stuk |
|--------------------|--------|