


Dompelbuis

THERMOWELL, D6/ G1/2 /L=50



Toepassingsgebied

Uitvoering	voor temperatuursensoren EL = 50 mm
------------	-------------------------------------

Drukbestendigheid [bar]	100
-------------------------	-----

Verwijzing van drukbestendigheid	< 250 °C
----------------------------------	----------

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	119
-------------	-----

Materialen	1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
------------	----------------------------------

Aansluiting sensorzijde	G 1/2 Ø 6 mm
-------------------------	--------------

Procesaansluiting	G 1/2
-------------------	-------

Inbouwlengte EL [mm]	27
----------------------	----

Boorlengte BL [mm]	54
--------------------	----

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------