

E37603



Dompelbuis

THERMOWELL, D6/ 6mm/L=50



Toepassingsgebied

Uitvoering	voor temperatuursensoren EL = 50 mm
Drukbestendigheid [bar]	100
Verwijzing van drukbestendigheid	< 250 °C

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	98
Materialen	1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Aansluiting sensorzijde	Ø 6 mm
Procesaansluiting	G 1/2
Inbouwlengte EL [mm]	33
Boorlengte BL [mm]	45

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------