

Dompelbuis

THERMOWELL, D6/ G1/2 /L=100



Toepassingsgebied

Uitvoering	voor temperatuursensoren EL = 100 mm	
Drukbestendigheid [bar]	100	
Verwijzing van drukbestendigheid	< 250 °C	

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	130,7	
Materialen	1.4571 (roestvast staal / 316Ti)	
Aansluiting sensorzijde	G 1/2 Ø 6 mm	
Procesaansluiting	G 1/2	
Inbouwlengte EL [mm]	74	
Boorlengte BL [mm]	100	

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk	
--------------------	--------	--