

Dompelbuis

THERMOWELL, D6/ G1/2 /L=300



Toepassingsgebied

Uitvoering	voor temperatuursensoren EL = 300 mm
Drukbestendigheid [bar]	100
Verwijzing van drukbestendigheid	< 250 °C

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	185,8
Materialen	1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Aansluiting sensorzijde	G 1/2 Ø 6 mm
Procesaansluiting	G 1/2
Inbouwlengte EL [mm]	274
Boorlengte BL [mm]	300

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------