

Dompelbuis

THERMOWELL, D6/ 6mm/L=350



Toepassingsgebied

Uitvoering	voor temperatuursensoren EL = 350 mm	
Drukbestendigheid [bar]		100
Verwijzing van drukbestendigheid		< 250 °C

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]		150
Materialen		1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Aansluiting sensorzijde		Ø 6 mm
Procesaansluiting		G 1/2
Inbouwlengte EL [mm]		333
Boorlengte BL [mm]		345

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------