


Dompelbuis

THERMOWELL, D6/ G1/4 /L=50



Toepassingsgebied

Uitvoering	voor temperatuursensoren EL = 50 mm	
Drukbestendigheid [bar]	100	
Verwijzing van drukbestendigheid	< 250 °C	

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	84,9	
Materialen	1.4571 (roestvast staal / 316Ti)	
Aansluiting sensorzijde	G 1/4 Ø 6 mm	
Procesaansluiting	G 1/4	
Inbouwlengte EL [mm]	27	
Boorlengte BL [mm]	54	

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------