


Dompelbuis

THERMOWELL, D6/ G1/4 /L=100



Toepassingsgebied

Uitvoering	voor temperatuursensoren EL = 100 mm
Drukbestendigheid [bar]	100
Verwijzing van drukbestendigheid	< 250 °C

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	100
Materialen	1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Aansluiting sensorzijde	G 1/4 Ø 6 mm
Procesaansluiting	G 1/4
Inbouwlengte EL [mm]	74
Boorlengte BL [mm]	100

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------