

## Dompelbuis

THERMOWELL, D6/ G1/4 /L=150



## Toepassingsgebied

|                                  |                                      |  |
|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| Uitvoering                       | voor temperatuursensoren EL = 150 mm |  |
| Drukbestendigheid [bar]          | 100                                  |  |
| Verwijzing van drukbestendigheid | < 250 °C                             |  |

## Mechanische eigenschappen

|                         |                                  |  |
|-------------------------|----------------------------------|--|
| Gewicht [g]             | 104,3                            |  |
| Materialen              | 1.4571 (roestvast staal / 316Ti) |  |
| Aansluiting sensorzijde | G 1/4 Ø 6 mm                     |  |
| Procesaansluiting       | G 1/4                            |  |
| Inbouwlengte EL [mm]    | 124                              |  |
| Boorlengte BL [mm]      | 150                              |  |

## Opmerkingen

|                    |        |  |
|--------------------|--------|--|
| Verpakkingseenheid | 1 stuk |  |
|--------------------|--------|--|