


Dompelbuis

THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=300



EC 1935/2004 EHEDG Certified 

Toepassingsgebied

Uitvoering	voor temperatuursensoren EL = 350 mm
Drukbestendigheid [bar]	25

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	653
Materialen		1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde		1/2" NPS Ø 6 mm geschikt voor G 1/2 en 1/2" NPT
Procesaansluiting		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Oppervlaktekwaliteit Ra/ Rz materiaal in contact met medium		≤ 0,6 / -
Inbouwlengte EL	[mm]	267
Boorlengte BL	[mm]	304,8

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------