


Dompelbuis

THERMOWELL, D6/2" CLAMP/L=100



1 Clamp 2" ISO 2852



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Toepassingsgebied

Uitvoering voor temperatuursensoren EL = 100 mm

Drukbestendigheid [bar] 25

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g] 296,2

Materialen 1.4404 (roestvast staal / 316L)

Aansluiting sensorzijde 1/2" NPS $\varnothing 6$ mm geschikt voor G 1/2 en 1/2" NPT

Procesaansluiting Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)

Oppervlaktekwaliteit Ra/
Rz materiaal in contact met
medium $\leq 0,6$ / -

Inbouwlengte EL [mm] 64

Boorlengte BL [mm] 101,6

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk