


Dompelbuis

THERMOWELL, D6/2" CLAMP/L=150



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Toepassingsgebied

Uitvoering	voor temperatuursensoren $EL = 150$ mm
Drukbestendigheid [bar]	25

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	392
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde	$\frac{1}{2}" NPS$ $\varnothing 6$ mm geschikt voor G $\frac{1}{2}$ en $\frac{1}{2}" NPT$
Procesaansluiting	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Oppervlaktekwaliteit Ra/Rz materiaal in contact met medium	$\leq 0,6$ / -
Inbouwlengte EL [mm]	115
Boorlengte BL [mm]	152,4

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------