


Dompelbuis

THERMOWELL, D6/2" CLAMP/L=300



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Toepassingsgebied

Uitvoering	voor temperatuursensoren EL = 350 mm
Drukbestendigheid [bar]	25

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	725
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde	1/2" NPS $\varnothing 6$ mm geschikt voor G 1/2 en 1/2" NPT
Procesaansluiting	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Oppervlaktekwaliteit Ra/ Rz materiaal in contact met medium	$\leq 0,6$ / -
Inbouwlengte EL [mm]	267
Boorlengte BL [mm]	304,8

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------