


## Dompelbuis

THERMOWELL D6/G1/2/L=100

uitloop artikel

Alternatief artikel: E37610

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



## Toepassingsgebied

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Uitvoering              | voor temperatuursensoren EL = 100 mm |
| Drukbestendigheid [bar] | 16                                   |

## Meet- / instelbereik

|                    |    |
|--------------------|----|
| Staaflengte L [mm] | 82 |
|--------------------|----|

## Mechanische eigenschappen

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Gewicht [g]             | 115,4                            |
| Materialen              | 1.4571 (roestvast staal / 316Ti) |
| Aansluiting sensorzijde | Ø 6 mm                           |
| Procesaansluiting       | G 1/2                            |

## Opmerkingen

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Verpakkingseenheid | 1 stuk |
|--------------------|--------|