


Dompelbuis

THERMOWELL, D6/ 1/2 NPT/L=100



Toepassingsgebied

Uitvoering voor temperatuursensoren EL = 100 mm

Drukbestendigheid [bar] 16

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g] 164,6

Materialen 1.4404 (roestvast staal / 316L)

Aansluiting sensorzijde G 1/2 afdichtconus Ø 6 mm

Procesaansluiting 1/2" NPT

Inbouwlengte EL [mm] 94

Boorlengte BL [mm] 137

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk